




28 mm ile 1083 mm arasında çalışır.
Working efficient between 28 mm to 1083 mm
Arbeid effektivt mellom 28 mm og 1083 mm





ARA PARÇA ya da TABAN KAİDESİ'ne bağlanan TEPE KAİDESİ'nin üzerindeki kenar ve orta boşluklara DERZ ÇİTALARI ve KARKAS MONTAJ APARATLARI yerleştirilerek KARO DÖŞEME ya da LATA DÖŞEME yapılabilir

Tile pavement or Lath pavement is possible with either placing auxiliary equipments or joint strips/carcass assembly equipments on top pedestal unit's holes and adjustable gaps.

Tilebelegg eller Lathbelegg er mulig med enten å plassere tilleggsutstyr eller fellesstrimler / kappesamlingsutstyr på hullene på topp sokkel og justerbar

.CODE: BC-HEAD



225 mm'den sonra, ürünler ARA PARÇA ile yükseltilir.
ARA PARÇA'lar bir modulde birden fazla kullanılabilir.
Kenar ve üst kulaklarına elektrik ve su tesisatları
bağlanabilen ürünler bu vesile ile tesisatı zeminden
yüksekte tutarak rahat ulaşım ve teknik faydalar sağlar.

Coupler must be used when system is longer than 225 mm.
These auxiliary parts can be applied more than one at the same unit.
Electrical lines and water lines can be attached easily on the units.
This system gives technical benefits and clear transportation

Koblingen må brukes når systemet er lengre enn 225 mm.
Disse tilleggsdelene kan påføres mer enn en på samme enhet.
Elektriske linjer og vannledninger kan enkelt festes på enhetene.
Dette systemet gir tekniske fordeler og klar transport.

CODE: BC-TCL



Genellikle yüksek kotlarda kullanılan SIKMA KİLİT'i uzun vadede oluşabilecek titreşimden kaynaklı ayar bozulmalarına engel olur.

Extruding lock is usually used in high grades. This equipment avoids adjustment corruptions caused by long run vibrations.

Ekstruderende lås brukes vanligvis i høye karakterer. Dette utstyret unngår adjusmentforstyrrelser forårsaket av langvarige vibrasjoner

CODE: BC-TL




TABAN KAİDESİ geniş çapı ile zemine sabitleme ihtiyacını ortadan kaldırır. İstenildiği takdirde sabitlenebilmesi için gerekli boşluklar bırakılmıştır. Kenar ve köşe detaylarında karşılaşılabilecek mesafe problemlerini çözebilmek için kırpma hatları tasarlanmış olan parçanın taban kenarları, yalıtıma zarar vermemesi için pahlı üretilmektedir.

There is no need to stabilize the bottom pedestal on the surface due to its broad diameter. Still there are number of gaps for making unit stable if desired. Corner and edge details have trim lines to solve distance problems. Bottom edges have bevels to give smooth touch on insulation.

Det er ikke nødvendig å stabilisere den nederste sokkelen på overflaten på grunn av dens brede diameter.

Likevel er det mange hull for å gjøre enheten stabil hvis ønskelig. Hjørne- og kantdetaljer har trimelinjer for å løse avstandsproblemer. Underkanter har fasetter for å gi jevn berøring på isolasjon.

CODE: BC-BASE



TABAN KAİDESİ'nin oturtulabildiđi

Eğim düzeltici , drenaj için oluşturulan eğimlerin ayaklara olan etkisini ortadan kaldırır. Her oranda açıyı tolere edebilen EĞİM DÜZELTİCİ'ler %1 ve % 2'lik alternatifler ile üretilir ve üst üste birden fazla da kullanılabilir.

Slope corrector, working with bottom pedestal, avoids pressure of drain slopes on plates.


Slope corrector can tolerate an degree of angles.

Alternatives of 1% and 2% available.

Slope corrector, arbeider med bunn sokkel, unngår trykk på dreneringshellingsen på platene.

Slope corrector kan tolerere en viss vinkel. Alternativer av 1% og 2% tilgjengelig

CODE: BC- TSC



Epdm hammaddeden mamul ortopedik taban yastigi, perdahı bozuk zeminlerde kullanılarak sistemde oluşabilecek darbe titreşimlerini absorbe eder. Bu ürünleri taban kaidesi ve EĞİM DÜZELTİCİ' ye oturtmak için gerekli halkalar tasarlanmıştır.

Made from EPDM, orthopedics floor pad can absorb vibration caused from rough surfaces. There are rings for placing these products adjustable pedestals and slope corrector.

Laget av EPDM, ortopediske golvplater kan absorbere vibrasjon forårsaket av grove overflater. Det er ringer for å plassere disse produktene justerbare piedestaler og slope korrektor.

CODE: BC-T,P

